

COMFORT PM PAMETNA RECIRKULACIJA TOPLE VODE

Grundfos COMFORT PM pumpe postavljaju nove standarde u energetski efikasnoj recirkulaciji tople vode u vašim kućama. Zahvaljujući motoru s permanentnim magnetom, koji ima nisku razinu buke, potrošnja energije je smanjena na 5-8W, dok uz AUTOADAPT funkciju pumpa radi samo kada je to potrebno, smanjujući na taj način potrošnju energije i topline. Rezultat toga je maksimalni komfor sa minimalnom potrošnjom vode, topline i električne energije.

TEHNIČKI PODACI

Protok, Q_{max}:	0,7 m ³ /h
Visina dizanja, H_{max}:	1,2 m
Temperatura medija:	2°C-95°C
Snaga:	5-8 W




COMFORT B PM ZA OSNOVNE POTREBE

Ukoliko vam je potrebno osnovno rješenje za recirkulaciju tople vode, onda je energetski efikasna COMFORT B PM pumpa odlično rješenje. To je kompaktna pumpa, jednostavna za montažu, tiha za rad i dostupna s konstantnim načinom rada (100%).

COMFORT PM


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Načini rada



AUTOADAPT način rada

Ovaj način rada COMFORT pumpe se automatski prilagođava zahtjevima sistema i osigurava najmanju potrošnju električne energije.



Regulacija topline - način rada

Ovaj način rada održava zadanu temperaturu potrošne vode u cijelom sistemu i osigurava da uz maksimalnu uštedu energije odmah imamo željenu temperaturu.



Maksimalni način rada 100%

Uz ovaj način rada pumpa radi stalno i punom brzinom.



Tihi rad

Lagano upravljanje

Jednostavno mijenjanje postavki na dodir

Mali gubitak topline

Izolacijske obloge smanjuju gubitak topline

Zaštićena od korozije

Kućište od mesinga smanjuje rizik od korozije

Jednostavna montaža

Kompaktan dizajn olakšava montažu u uskim prostorima, kao i ALPHA priključak pomoću kojeg je montaža moguća bez otvaranja priključne glave.


Smanjena potrošnja vode

Svake godine, prosječna obitelj u svom domaćinstvu s jednostavnim vodovodnim sistemom troši i do 16.000 litara čiste vode koja odlazi ravno u kanalizaciju, dok drugi čekaju toplu vodu. Uz COMFORT PM pumpu topla voda dolazi odmah i na taj način se jednostavno eliminira skupo i neugodno čekanje, koje u prosjeku iznosi 60 sekundi - ili 0,15 litara gubitka vode u sekundi.

Opipljiv rezultat uz COMFORT PM pumpu su smanjeni troškovi, povećana udobnost, a i priroda ima koristi od smanjene upotrebe vode.

Što je to COMFORT PM pumpa za recirkulaciju tople vode?


To je pumpa osmišljena za recirkulacije tople sanitarne vode. Potrebna je povratna cijev kako bi proces bio lakši.



TIPOVI

PROIZVOD	VRSTE	PROIZVODNI BROJ
COMFORT	UP15-14B PM	97916771
COMFORT s nepovratnim ventilom	UP20-14BX PM	97916772
COMFORT AUTOADAPT	UP15-14BA PM	97916757
COMFORT AUTOADAPT s nepovratnim ventilom	UP20-14BXA PM	97916749
Vremenska sklopka		98465219

RADNE KRIVE



Dodatna oprema

Uz Grundfos COMFORT PM možete zatražiti i vremensku sklopku, 24 satni uređaj s 15 minutnim intervalima. Vremensku sklopku možete zatražiti i uz druge pumpe od 230 V sve do 2500 W.

