

COMFORT PM AUTOADAPT PAMETNA RECIRKULACIJA TOPLE VODE

Grundfos COMFORT PM AUTOADAPT pumpe postavljaju nove standarde u energetske efikasnoj recirkulaciji tople vode u vašoj kući. Uz AUTOADAPT funkciju pumpa radi samo kada je to potrebno, smanjujući na taj način potrošnju energije i topline.

Funkcija AUTOADAPT koristi automatski kalendar kako bi dobila pregled vaše potrošnje tople vode. Ova funkcija koristi kombinaciju kontrole temperature i kalendara potrošnje. Ovo omogućava malu potrošnju energije i toplu vodu odmah kada nam je potrebna.

TOPLA VODA ODMAH UZ MANJU POTROŠNJU ENERGIJE

Svaki put kada otvorite toplu vodu, naša pumpa to registrira i pamti. Nakon dvije sedmice, AUTOADAPT funkcija zna sve vaše navike i pumpa radi samo onda kada je potrebno. Na taj način osigurava toplu vodu odmah, kada vam je uistinu i potrebna.

TOPLA VODA KADA JE TO POTREBNO

Ova pumpa vam osigurava toplu vodu u cijeloj kući onda kada vam je potrebna. Na taj način kombinirate maksimalnu udobnost i najmanju potrošnju električne energije.

UŠTEDITE NOVAC KROZ SVOJ SISTEM TOPLE VODE

Zahvaljujući trajno magnetnom motoru sa iznimno niskom razinom buke, potrošnja energije je smanjena na 5-8W. U poređenju sa tradicionalnim pumpama koje rade konstantno, bez prestanka, možete smanjiti potrošnju energije do 97%, odnosno uštediti i do 48% na svojim računima.



TEHNIČKI PODACI

Protok, Q_{max} :	0.7 m ³ /h
Visina dizanja, H_{max} :	1.2 m
Temperatura tekućine:	2 °C - 95 °C
Snaga:	5 W - 7 W

ODABERITE NAJBOLJU PUMPU ZA RECIRKULACIJU TOPLE VODE

Nemamo svi iste potrebe i zahtjeve za toplom vodom. Stoga COMFORT PM asortiman proizvoda uključuje 3 vrste pumpi:

Potpuno automatski rad – COMFORT PM AUTOADAPT

COMFORT PM AUTOADAPT osigurava toplu vodu trenutno, u cijeloj kući uz tri načina rada:



AUTOADAPT način rada:

Pumpa pamti navike potrošača i radi samo kada je topla voda uistinu i potrebna



Regulacija topline - način rada:

Postavke ovog načina rada održavaju zadanu temperaturu potrošne vode u svakom sistemu, osiguravajući tako maksimalnu uštedu energije uz odmah dostupnu željenu temperaturu



Maksimalni način rada 100%:

Uz ovaj način rada pumpa radi stalno i punom brzinom

Fleksibilnost – COMFORT PM sa 3-brzine

COMFORT PM sa 3-brzine radi konstantno u jednoj od tri unaprijed podešene brzine. Mogućnost prebacivanja između brzina daje vam slobodu odabira optimalnog rada instalacije, a istovremeno osigurava i najniže troškove potrošnje električne energije.


Stalni rad – COMFORT PM Basic

Comfort PM Basic je odličan izbor za one kućevlasnike koji žele kontinuirani stalni rad pumpe tj. gdje nema potrebe za AUTOADAPT prilagođenim radom.

Sve COMFORT PM pumpe nude sljedeće:

- **Tih i jednostavan rad**
Kompaktan dizajn koji je jednostavan za korištenje
- **Niski gubici energije**
Pumpa se isporučuje sa izolacijskim oblogama koji smanjuju gubitke topline pumpe
- **Bez začepljenja**
Polukružni dizajn motora osigurava maksimalnu zaštitu od začepljenja
- **Jednostavna montaža**
Čak i u vrlo uskim prostorima COMFORT priključak omogućava jednostavno spajanje bez otvaranja termičke kutije.
- **Zaštita od rada na suho**
Osigurava dugi radni vijek pumpe i jednostavno održavanje

RADNE KRIVE



COMFORT PM
AUTOADAPT



COMFORT PM
3-BRZINE



COMFORT PM
BASIC



TIPOVI

PUMPA	TIP	PROIZVODNI BROJ
COMFORT	COMFORT 15-14B PM	97916771
COMFORT s nepovr. ventilom	COMFORT 20-14BX PM	97916772
COMFORT AUTOADAPT	COMFORT 15-14BA PM	97916757
COMFORT UPS	COMFORT 15-14B PM	98492992
COMFORT UPS s nepovr. ventilom	COMFORT 20-14 BX PM	98492994
COMFORT AUTOADAPT s nepovr. ventilom	COMFORT 20-14BXA PM	97916749

Više informacija o COMFORT PM asortimanu proizvoda možete pronaći na www.grundfos.ba